

**Garant****Borrstång, Höger, Skaftdiameter DS / utkragande längd L1: 16/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273963 16/20
GTIN	4062406128142
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

- Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
- Mycket enkel hantering vid vändskärsbyte.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	100 mm
Vändskärsskruv	279810 1
Utkragande längd L <sub>1</sub> indragna hållare	20 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång