

Garant**Cellplasthållare, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	956820 2
GTIN	4062406127602
Artikelklass	91F

Beskrivning**Utförande:**

Cellplasthållare av stålplåt för fastsättning av cellplastinlägg med bredd 20G / 500 mm. Med centriskt anbringbara extrahållare för säker fastsättning av cellplasten. Till varje hållare passar 2 cellplastinlägg storlek 8 × 20G eller 4 inlägg storlek 8 × 10G.

Passar till:

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.
Kan även monteras med 4 träskruvar (medföljer ej) på arbetsskivan.

Lackering:

Cellplasthållare ljusgrå RAL 7035, extra hållare RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Endast avsedd för insatser där verktyget läggs in jäms med insatsen.
Bara begränsat lämplig för katalogskumplaster. Verktyget måste planeras klämmande i individuellt konfigurerade skumplaster.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	400 mm
Bredd	500 mm

Djup	125 mm
Typ	2
passar till skumhållfasthet	45 mm
invändig bredd	500 mm
höjd	440 mm
Produktslag	Cellplasthållare