

**Garant****Cellplasthållare, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	956820 3
GTIN	4062406128210
Artikelklass	91F

**Beskrivning****Utförande:**

Cellplasthållare av stålplåt för fastsättning av cellplastinlägg med bredd 20G / 500 mm. Med centriskt anbringbara extrahållare för säker fastsättning av cellplasten. Till varje hållare passar 2 cellplastinlägg storlek 8 × 20G eller 4 inlägg storlek 8 × 10G.

**Passar till:**

För upphängning i perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm raster.  
Kan även monteras med 4 träskruvar (medföljer ej) på arbetsskivan.

**Lackering:**

Cellplasthållare ljusgrå RAL 7035, extra hållare RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Endast avsedd för insatser där verktyget läggs in jäms med insatsen.  
Bara begränsat lämplig för katalogskumplaster. Verktyget måste planeras klämmande i individuellt konfigurerade skumplaster.

**Teknisk beskrivning**

Djup	140 mm
passar till skumhållfasthet	60 mm

Typ	3
invändig bredd	500 mm
höjd	440 mm
Bredd	500 mm
effektiv höjd	400 mm
Produktslag	Cellplasthållare