



## Tångnyckel med 2K-grepphylsor, totallängd: 180mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 813722 180    |
| GTIN         | 4003773084280 |
| Artikelklass | 83D           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Parallellt** styrda, **släta** gripbackar, förkromat utförande.

**Rasterjustering** med tryckknapp och spännarm för hög presskraft hos backarna. Spelet mellan backytorna medger **omtag enligt spärrnyckelprincipen**.

Förkromad gråsvärtad tång, flerkomponenthandtag. **Lasergraverad skala** (framsida **metrisk** och baksida **med tum**), möjliggör förinställning av nyckelvidden.

#### Användningsdata:

**Skonsam fasthållning** av skruvar, muttrar, förkromade armaturer med mera.

#### OBS!:

Skonbackar kan levereras under nr 813725.

### Teknisk beskrivning

|             |            |
|-------------|------------|
| spännvidd   | 0 - 40 mm  |
| käftlängd   | 22 mm      |
| totallängd  | 180 mm     |
| Produktslag | Tångnyckel |

### Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Skonbackar för tångnyckel6 delar Storlek 180 | 813725 180 |
|--|------------|

Reservdelssortiment för tångnycklar Typ 180

705910 180