

**Mitutoyo****Digital höjdmätare QM-Height, Typ: 350****Beställningsdata**

Ordernummer	445233 350
GTIN	4946368760568
Artikelklass	44B

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket exakt och kompakt, manuellt inställbar höjdmätare med lättavläst, monokrom LCD-display. Många mät- och analysfunktioner för databehandling. Snabbt och enkelt val av funktioner och alla viktiga beräkningar av inner- och ytterdiametrar samt avstånd. Obegränsad förflyttningshastighet. Förbättrad batterilivslängd.

**Användningsdata:**

Perfekt för verkstad eller mättrum.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kulmätspets  $\varnothing$  5 mm, kalibreringsblock och 4 batterier nr 081561 storlek LR6.

**Specialtillbehör:**

Mätspetsar, ritsnål, datakabel och nätadapter.

**Teknisk beskrivning**

avläsning sifferstegvärde	0,001 / 0,0005 mm
förflyttning av mätslid	manuell
felgräns (L = mätlängd i mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 $\mu$ m

mätkraft	1,5 ±0,5 N
Antal ingående batterier	4
Kalibrering	E2
rätvinklighetsavvikelse (frontal)	7 µm
repeternoggrannhet plan	1,8 µm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR6
maximalt användningsområde	0 - 465 mm
mätområde	0 - 350 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Höjdmätare

## Tjänster

Kalibrering Digital höjdmätare maximaltmätområde 400 mm	024000 400
DAkS-kalibrering Digital höjdmätare maximalt mätområde 400 mm	024010 400

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------