

Mitutoyo**Digital höjdmätare QM-Height, Typ: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	445233 600
GTIN	4946368760582
Artikelklass	44B

Beskrivning**Utförande:**

Mycket exakt och kompakt, manuellt inställbar höjdmätare med lättavläst, monokrom LCD-display. Många mät- och analysfunktioner för databehandling. Snabbt och enkelt val av funktioner och alla viktiga beräkningar av inner- och ytterdiametrar samt avstånd. Obegränsad förflyttningshastighet. Förbättrad batterilivslängd.

Användningsdata:

Perfekt för verkstad eller mättrum.

leveransinnehåll:

Inklusive kulmätspets \varnothing 5 mm, kalibreringsblock och 4 batterier nr 081561 storlek LR6.

Specialtillbehör:

Mätspetsar, ritsnål, datakabel och nätadapter.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	E2
Antal ingående batterier	4
rätvinklighetsavvikelse (frontal)	12 μ m

mätområde	0 - 600 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR6
avläsning sifferstegvärde	0,001 / 0,0005 mm
repeternoggrannhet plan	1,8 µm
felgräns (L = mätlängd i mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
förflyttning av mätslid	manuell
maximalt användningsområde	0 - 715 mm
mätkraft	1,5 ±0,5 N
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Höjdmätare

Tjänster

DAkKS-kalibrering Digital höjdmätare maximalt mätområde 800 mm	024010 800
Kalibrering Digital höjdmätare maximalt mätområde 800 mm	024000 800

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------