



Laddbar LED-arbetslampa, Typ: MAG



Beställningsdata

Ordernummer	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	300 - 500 lm
Batterispänning	3,7 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
Belysning	LED-modul

batterikapacitet	2,2 Ah
Ljusflöde steg 2	150 lm
brinntid	2,5 h
totallängd	260 mm
Brinntid steg 2	5 h
IP-skyddsklass	IP 20
total bredd	61 mm
vikt	273 g
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	MAG
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

USB-laddare Typ CABLE	081512 CABLE
-----------------------	--------------