



Laddbar LED-arbetslampa, Typ: MINIFORM



Beställningsdata

Ordernummer	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet. Version **Miniform** med **smala**, praktiska yttermått för väskan (120×59×25 mm), bältesclips, ergonomiskt handtag.

Den effektstarka COB-LED-tekniken för ljusstark, **homogen allmänbelysning med två olika ljusnivåer**.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	200 lm
Antal ingående batterier	1
Belysning	LED-modul
Energiförsörjning	Batteridrivnen

Ljusflöde steg 2	100 lm
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	3,7 V
batterikapacitet	1,6 Ah
total bredd	59 mm
brinntid	2,5 h
totallängd	120 mm
Brinntid steg 2	5 h
IP-skyddsklass	IP 65
vikt	138 g
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	MINIFORM
Produktslag	Arbetsbelysning