

HOLEX**Sladdlös arbetsbelysning med LED, Typ: 205****Beställningsdata**

Ordernummer	081537 205
GTIN	4045197727251
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Batteridrivna LED-arbetslampor med 2 ljusstyrkenivåer och hög belysningsstyrka. Med upphängningskrok och fällbart stativ, **mikro-USB-laddningsanslutning**, vridbar magnetfot och handrem.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel och kopplingsdon.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna
Batterispänning	3,7 V
Antal ingående batterier	1

Ljusflöde steg 2	250 lm
ljusflöde	350 lm
brinntid	3,5 - 5,5 h
IP-skyddsklass	IP 65
totallängd	205 mm
vikt	266 g
ATEX-zon	ingen
Produktslag	Arbetsbelysning