

**HEDI****Kabelvinda, Typ: 15N2****Beställningsdata**

Ordernummer	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Artikelklass	08B

**Beskrivning****Utförande:**

Kabelvinda med **styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Mycket tåligt och tillslutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.

Enkel vägg- eller takmontering med **150° rotationsfrihet**.

**Funktion:**

IP24: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men kontakt bör undvikas.

**Användningsdata:**

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

**OBS!:**

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

**Teknisk beskrivning**

Typ	15N2
Längd	361 mm
höjd	450 mm
kabellängd	15 m

kabelkonstruktion	5G2,5
märkeffekt utrullad	5000 (16 A) W
material kabel	Neoprengummi
Bredd	208 mm
Kabelklass	H07RN-F
Husets material	Plast
märkspänning	400 V
IP-skyddsklass	IP 24
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabelvinda