



Minibågfil med bimetallblad, 24 tänder, Bladlängd: 300mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 580750 300 |
| GTIN | 4062406128579 |
| Artikelklass | 52S |

Beskrivning

Utförande:

Robust sågram med komponenter av aluminiumgjutgods. **Högsta bladspännkraft** upp till 1500 N mycket lätt inställbar via den i handtaget inbyggda spännmuttern. **Alternativ bladfastsättning i 40° för jämssnitt.** Extra sågblad går att förvara i stommen. Total längd 405 mm.

Ramhöjd 110 mm.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

leveransinnehåll:

Inklusive HOLEX bimetallsågblad nr 582970.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-----------------|
| Tänder per tum | 24 |
| Bladlängd | 300 mm |
| Produktslag | Bågfilställning |

Tillbehör

Handsågblad ensidigtBimetall

582970