

**Garant****Höglapacitetsfilar hårdförkromade huggning 2, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	519100 1
GTIN	4062406128586
Artikelklass	51S

**Beskrivning****Utförande:**

Härdförkromade höglapacitetsfilar med härdhet **HRC 67**, täcker ett brett användningsområde från mjuka material som **aluminium** till mycket hårda material som **höglagerade stål, rostfritt stål och keramik**. Längd utan tånge 100 mm.

**Fördel:**

- **Hög korrosionsbeständighet**
- **3-6 gånger längre användningstid jämfört med konventionella filar.**
- **Ingen igensättning vid bearbetning av mycket mjuka material.**

**Teknisk beskrivning**

tvärsnitt	10,7 × 3,2 mm
Längd utan tånge	100 mm
Formbeskrivning	ansats
Huggtyp	huggning 2
Produktslag	Universalfil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	mindre lämplig
INOX	lämplig
Ti	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig
Uni	lämplig
torrt	lämplig