



Diamant-plåt, Kornstorlek: D126µm



Beställningsdata

Ordernummer	529112 D126
GTIN	4007220806388
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Flexibel diamantplåt, belagd med diamantslipkorn **på båda sidor**. Höjd med beläggning 0,7 mm.

Användningsdata:

Perfekt för sliparbeten på konkava och konvexa ytor.

OBS!:

Diamantfilar kan rengöras i fotogen med en metallborste (t.ex. 576000).

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D126
finhetsgrad	medel
Mått	35×350 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Bredd	35 mm
höjd	0,7 mm
Längd	350 mm
Produktslag	Diamantfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		