



Laddbar LED-arbetslampa, Typ: UNIFORM



Beställningsdata

Ordernummer	081516 UNIFORM
GTIN	5708997354070
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Batteridriven LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet. Ny generation av versionen **UNIFORM**. **Extremt robust**, med intelligent laddningsnivåindikator och extra spotlight. Bältesclips.

Den effektstarka COB-LED-tekniken för ljusstark, **homogen allmänbelysning med två olika ljusnivåer**.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddstation och USB-laddkabel.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	500 lm
Batterispänning	3,7 V
Belysning	LED-modul
Antal ingående batterier	1

Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Litiumjon
Ljusflöde steg 2	250 lm
batterikapacitet	3 Ah
totallängd	190 mm
total bredd	60 mm
IP-skyddsklass	IP 65
brinntid	3 h
Brinntid steg 2	6 h
vikt	265 g
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	UNIFORM
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

USB-laddare Typ CABLE	081512 CABLE
-----------------------	--------------