

**LENOX** **Hålsåg bimetall, diameter: 111 mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	589030 111
GTIN	082472300703
Artikelklass	58Z

## Beskrivning

### Utförande:

**Robust, splittersäker konstruktion** med variabel tandning på flexibel rygg av specialstål (bimetall). Förstärkt, styv botten försedd med gänga och medbringarghål (från Ø 32 mm) för säker montering på skaftet. Den höga kvaliteten på HSS-tänderna, tandgeometrin och de snäva tillverkningstoleranserna garanterar bästa skärförmåga och lång livslängd.

- **Variabel tanddelning 4,5/5,5 tänder per tum med förstärkta tänder (Tough Teeth).**
- **Maximalt skärdjup för alla storlekar > 40 mm.**
- **Optimerad beläggning ger mindre värmeutveckling.**
- **SPEED SLOT® – snabb borttagning av borrhärnan tack vare stegformade spår.**

### Användningsdata:

För stationära bormaskiner, svarvar eller eldrivna handbormaskiner vid motsvarande varvtal.

För upptagning av helt runda hål i tunna eller tjocka material med plan eller buktad yta.

Lämpliga för alla material som stål, **rostfritt stål**, mässing, koppar, gjutjärn, lättmetall, trä, gips- och plastskivor osv. Kylsmörjmedel ökar livslängden (metaller).

Mycket lämpliga även för tunn karosseriplåt.

### Rekommendation:

Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger livslängden och möjliggör ett högre arbetstempo.

### OBS!:

**Skaft och hålsågar är kompatibla med alla vanliga bimetallhålsågar utom Bosch SDS.<br>Borrkronor för sten, se nr 788000, 788040, 788050.<br>Hårdmetallhålskärare för stål, se nr 118400, 118500, 119000.**

## Teknisk beskrivning

diameter	111 mm
rekommenderat varvtal stål	75 min <sup>-1</sup>
rekommenderat varvtal aluminium	105 min <sup>-1</sup>
rekommenderat varvtal INOX	35 min <sup>-1</sup>
Tänder per tum	4,5 / 5,5
Produktslag	Hålsåg

## Tillbehör

Centrumborr HSS Typ 6KT	589430 6KT
Skaft Typ 210L	589310 210L
Centrerborr HM-bestyckad Typ 6KT	589432 6KT
Skaft Typ 210S	589310 210S