

**Garant****Hållare för profildrivare tum  $\varnothing d = 8$  mm, Skaftdiameter DS: 3/4tum**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 293070 3/4    |
| GTIN         | 4062406128982 |
| Artikelklass | 29K           |

## Beskrivning

**Passar till:**

CNC- och konventionella maskiner.

**Specialtillbehör:**

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

**OBS!:**

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv- $\varnothing$ .**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

## Teknisk beskrivning

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| L                | 38 mm             |
| Skaftlängd $L_s$ | 50 mm             |
| Skafttyp         | Cylindriskt skaft |
| $\varnothing D$  | 33 mm             |
| $\varnothing d$  | 8 mm              |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Skaftmått   | 3/4 tum                   |
| Invändig    | nej                       |
| Produktslag | Spår- och profilogverktyg |

### Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm | 293006 16 |
| Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm  | 293006 5  |
| Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm | 293006 12 |
| Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm  | 293006 8  |