

**Garant****Hållare för profildrivare metrisk  $\varnothing d = 5$  mm, Skaftdiameter DS: 22mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	293029 22
GTIN	4062406128913
Artikelklass	29K

## Beskrivning

**Utförande:**

Lämplig för längdsvarvautomater.

**Passar till:**

CNC- och konventionella maskiner.

**Specialtillbehör:**

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

**OBS!:**

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv- $\varnothing$ .**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

## Teknisk beskrivning

Skaftlängd $L_s$	46 mm
L	34 mm
Skafttyp	Cylindriskt skaft
Skaftdiameter $D_s$	22 mm

Ø d	5 mm
Ø D	22 mm
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

### Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8
Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12
Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16