

Garant**Hållare för profildrivare tum $\varnothing d = 5$ mm, Skaftdiameter DS: 5/8tum**

Beställningsdata

Ordernummer	293079 5/8
GTIN	4062406128951
Artikelklass	29K

Beskrivning

Utförande:

Lämplig för längdsvavarautomater.

Passar till:

CNC- och konventionella maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

OBS!:

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv- \varnothing .**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

Teknisk beskrivning

L	34 mm
Skaftlängd L_s	35 mm
Skafttyp	Cylindriskt skaft
$\varnothing D$	22 mm

Ø d	5 mm
Skaftmått	5/8 tum
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8
Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12
Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16