

Garant**Hållare för profildrivare tum $\varnothing d = 16$ mm, Skaftdiameter DS: 3/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	293076 3/4
GTIN	4062406129033
Artikelklass	29K

Beskrivning**Passar till:**

CNC- och konventionella maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

OBS!:

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv- \varnothing .**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L_s	50 mm
L	76 mm
Skafttyp	Cylindriskt skaft
$\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D$	58 mm

Skaftmått	3/4 tum
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg