



## Digitalt universal-skjutmått DIGI ULISSE I/E, mätområde: 500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	417700 500
GTIN	2050001780072
Artikelklass	46P

### Beskrivning

**Utförande:**

Digitalt universalskjutmått med utbytbara mätspetsar för olika invändiga och utvändiga mått.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Skjutmått, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032 Utbytbara mätspetsar med kul-Ø 3 mm och klämhylsa med invändig gänga M 2,5.

**Specialtillbehör:**

Till storlek 400 – 650 kan alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 – 4910 med gänga M2,5 användas. Datakabel nr 498948.

**OBS!:**

Andra mätinsatser på beställning.

### Teknisk beskrivning

skänkelängd	103 mm
IP-skyddsklass	IP 67
mätområde, invändigt	42 - 500 mm
mätområde, utvändigt	0 - 420 mm
kul-Ø mätspets	3 mm
Kalibrering	A1
mätområde	0 - 500 mm

avläsning	0,01 mm
felgräns	0,03 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500

## Tillbehör

Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Tillbehör till skjutmått Typ TAST	417701 TAST
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Tillbehör till skjutmått Typ BUCHSE	417701 BUCHSE
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2