



Digital höjdmätare TESA HITE, Typ: 700



Beställningsdata

Ordernummer	445245 700
GTIN	7630041143638
Artikelklass	45B

Beskrivning

Utförande:

Mycket noggranna **och robusta** manuellt justerbara höjdmätare. Dynamisk avkänning av arbetsstycket med konstant mätkraft. Enkel manövrering med stor siffervisning och symboler för mätfunktioner.

- **Optoelektroniskt mätsystem TESA Opto- μ . Inkrementellt indelad glasskala med referenspunkt för hög noggrannhet.**
- **Stor och överskådlig bildskärm med 21 mm sifferhöjd och intuitiva symboler. Färgdisplay och bakgrundsbelysning för förbättrad avläsbarhet.**
- **Mycket lång batterilivslängd för nätoberoende mätningar.**
- **Användarvänlig hantering med kontexthjälp på flera språk i de aktiva funktionerna.**
- **Betydligt snabbare mätning av vändpunkter (Min, Max, \emptyset) genom patenterad Quickcenter Dynamic-teknik.**
- **Luftdyna för lätt arbete utan ryck.**

Fördel:

Särskilt lämplig för **användning inom tillverkning**. Panelens framsida kapslingsklass IP65.

Användningsdata:

För mätning av höjd- och stegmått, diametrar, hålavstånd, spårbredder, parallellitetsavvikelser etc.

leveransinnehåll:

Basapparat med manöverbord, mätinsatshållare, referensbit, nätkabel, hårdmetallkula \varnothing 5 mm, nätadapter 110 – 240 V, laddningsbart litiumjonbatteri. **SCS-kalibreringsintyg.**

Specialtillbehör:

Diverse specialtillbehör kan levereras på förfrågan. Mätspetsset nr 445266 och nr 445267, trådlös sändare TLC-BLE nr 498921, datakabel nr 498918.

Teknisk beskrivning

felgräns (L = mätlängd i mm)	2,5 + 4L / 1000 μ m
maximalt användningsområde	0 - 870 mm
förflyttning av mätslid	manuell
mätkraft	1,5 \pm 0,5 N
Kalibrering	E2
avläsning sifferstegvärde	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
mätområde	0 - 715 mm
repeternoggrannhet (2σ)	2 μ m
rätvinklighetsavvikelse (frontal)	13 μ m
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Energiförsörjning	Nätdriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	TESA Link Connector TLC
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Höjdmätare

Tjänster

DAkS-kalibrering Digital höjdmätare maximalt mätområde 800 mm	024010 800
	024000 800

Kalibrering Digital höjdmätare maximaltmätområde 800 mm

Tillbehör

Radiosändare TLC-BLE Typ BT	498921 BT
Datakabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Datakabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Mätspetsats, stor antal spetsar 17	445267 17
Mätspetsats, liten antal spetsar 4	445266 4
nätadapter Typ MH	445282 MH