

**Skaft, Typ: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	589310 30
GTIN	4045197158741
Artikelklass	52S

Beskrivning**Utförande:**

Monteringskaft av standardmodell med hög spännkraft.

leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

OBS!:

För fastspänning på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska borrhuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft väljas.

För MK2-fäste t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.

Teknisk beskrivning

Passar till hålsåg-Ø	14 - 30 mm
Skaftform	6-kant
Nyckelvidd skaft	11 mm
Produktslag	Skaft

