

Garant GRIDLINE

Stödfot för hörnarbetsskiva, höjddjusterbar, Typ: 1**Beställningsdata**

Ordernummer	927112 1
GTIN	4062406128777
Artikelklass	9GG

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Stödfot för hörnarbetsskiva av stålrör. Höjden inställbar i 50 mm raster från 750–1 050 mm. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedning/kablar.

leveransinnehåll:

Stödfot inklusive 1 par skarvplåtar nr 927122 stl. 1

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjdställningsområde: 750 - 1050 mm

Bredd: 50 mm

Djup: 50 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	50 mm
Djup	50 mm
höjdställningsområde	750 - 1050 mm

Höjdinställningsraster	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Stödben

Tillbehör

Stödfot för hörnarbetskiva, höjdjusterbar Typ 2	927112 2
Skarvplåt Typ 1	927122 1