

Garant**Svetskyddshandske, par, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094101 10 |
| GTIN | 4062406128906 |
| Artikelklass | 01H |

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – svetshandske av getnarvläder med markant GARANT-design. Högklassigt detaljarbete och anatomisk passform för maximal fingertoppskänsla vid anodföring under svetsning och samtidigt bra skydd. Skaftets insida är försedd med linneväv för att ge god bärkomfort och svettabsorption. Idealiskt lämplig för WIG-svetsmetoden.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|----------------------|
| Handskslag | Svetshandskar |
| Skyddskategori | Kategori III |
| Handskstorlek | 10 |
| Handskegenskap | Silikonfri |
| Handskegenskap | Flamresistens nivå 4 |
| Användningsdata | Flergångs |

| | |
|--------------------|------------------|
| Längd | 350 mm |
| Tjocklek | 0,8 |
| Hållarmaterial | Getläder |
| Beläggningsvariant | Ingen beläggning |
| vikt | 157 g |
| Material | Getnarvläder |
| EN 388 | 2111X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Typ B |
| Svetsmetod | WIG |
| Färg | vit/brun |
| Norm | EN 407 |
| Produktslag | Svetshandskar |