

Garant**Svetskyddshandske, par, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094101 11
GTIN	4062406129811
Artikelklass	01H

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – svetshandske av getnarvläder med markant GARANT-design. Högklassigt detaljarbete och anatomisk passform för maximal fingertoppskänsla vid anodföring under svetsning och samtidigt bra skydd. Skaftets insida är försedd med linneväv för att ge god bärkomfort och svettabsorption. Idealiskt lämplig för WIG-svetsmetoden.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskslag	Svetshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Handskstorlek	11
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Flamresistens nivå 4
Användningsdata	Flergångs

Längd	350 mm
Tjocklek	0,8
Hållarmaterial	Getläder
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
vikt	157 g
Material	Getnarvläder
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Svetsmetod	WIG
Färg	vit/brun
Norm	EN 407
Produktslag	Svetshandskar