

Garant**Svetskyddshandske, par, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094116 11
GTIN	4062406129842
Artikelklass	01H

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – svetshandske av nötspaltläder med markant GARANT-design. Högklassigt detaljarbete med 100 % polyesterfria sömmar och anatomisk passform för god beröringskänsla under svetsningsarbetet. Skaftets insida är försedd med linneväv för att ge god bärkomfort och svettabsorption. Idealiskt lämplig för MIG-/MAG-svetsmetoden.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Svetshandskar
Handskstorlek	11
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Flamresistens nivå 4
Användningsdata	Flergångs

Längd	350 mm
Tjocklek	0,8
Hållarmaterial	Oxspaltläder
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
vikt	230 g
Material	Oxspaltläder
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Typ A
Svetsmetod	MIG/MAG
Färg	vit/brun
Norm	EN 407
Produktslag	Svetshandskar