

**Garant****Svetskyddshandske, par, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094116 9
GTIN	4062406129828
Artikelklass	01H

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** – svetshandske av nötspaltläder med markant GARANT-design. Högklassigt detaljarbete med 100 % polyesterfria sömmar och anatomisk passform för god beröringskänsla under svetsningsarbetet. Skaftets insida är försedd med linneväv för att ge god bärkomfort och svettabsorption. Idealiskt lämplig för MIG-/MAG-svetsmetoden.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Skyddskategori	Kategori III
Handskstorlek	9
Handskslag	Svetshandskar
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Flamresistens nivå 4
Användningsdata	Flergångs

Längd	350 mm
Tjocklek	0,8
Hållarmaterial	Oxspaltläder
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
vikt	230 g
Material	Oxspaltläder
EN 388	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	Typ A
Svetsmetod	MIG/MAG
Färg	vit/brun
Norm	EN 407
Produktslag	Svetshandskar