



LED-arbetslampor med äkta färger COLOUR MATCH, Typ: PEN



Beställningsdata

Ordernummer	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

COLOUR MATCH. Special-LED med högt CRI-värde för **perfekt färgåtergivning** och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. **Glaslinsen är utbytbar** och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring. **MATCHPEN.** Små bärbara pennlampor med fokusfunktion för bred- respektive smalstrålande funktion mellan 10° och 70°. Perfekt för detektering av repor och slipmärken i samband med kvalitetskontroller.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2x AAA-batterier.

Teknisk beskrivning

Ljusfärg	färgäkta
Antal ingående batterier	2
Ljusflöde	100 lm
Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Micro, AAA
total bredd	16 mm
brinntid	2 h
IP-skyddsklass	IP 54

CRI värde	95
totallängd	150 mm
vikt	60 g
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	MINI
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3