

HOLEX**ESD-handske, par belagd, Handskstorlek: 6****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094223 6 |
| GTIN | 4062406130169 |
| Artikelklass | 02H |

Beskrivning**Utförande:**

Extra finkänslig handske för **skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)**. Med bra fingerrörlighet tack vare det flexibla bärmaterialet. Lämpar sig särskilt för montering av elektronikkomponenter och kretskort samt för kabel- och ledningsdragning. Belagd, med hög greppsäkerhet och slitstyrka.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------------------|
| Handskslag | Elektrikerhandskar |
| Skyddskategori | Kategori II |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Handskstorlek | 6 |
| Handskegenskap | Lämplig för pekskärm |
| Stickningsteknik | 13G |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Användningsdata | Flergångs |
| EN 388 | 2131X |
| Hållarmaterial | Polyester, karbon |
| Beläggning | PU |
| Beläggningsvariant | Handflata |
| användningsområde | Precision |
| Färg | vit / ljusgrå |
| Produktslag | ESD-handskar |