



Lödstation, tillverkarens beteckning: NANO



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 082301 NANO |
| GTIN | 4003008088076 |
| Artikelklass | 04K |

Beskrivning

Utförande:

Temperaturreglerade lödstationer med keramiskt PTC-värmeelement och Ersadur-långlivsspetsar med inre upphettning (exakt temperaturstyrning). Antistatisk mikroprocessorstyrd lödstation i-CON NANO med stark lödningseffekt tack vare effektivt högkapacitetsvärmeelement. För alla lödningsarbeten finns tillgång till lödspetsar med idealisk spetsgeometri.

Användningsdata:

För alla lödningsuppgifter inom elektronik och elektroteknik.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|--------------|
| uppvärmning | 230 W |
| upphettningstid till 280 °C | ca 9 s |
| reglerområde lödspetstemperatur | 150 - 450 °C |
| tillverkarens beteckning | NANO |
| vikt lödkolv utan sladd | 30 g |
| uppvärmningseffekt | 80 W |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |

Produktslag

Lödstation

Tillbehör

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Lödspets Tillverkarens beteckning CDLF32 | 082401 CDLF32 |
|------------------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Lödspets Tillverkarens beteckning CDLF16 | 082401 CDLF16 |
|------------------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Lödspets Tillverkarens beteckning CDLF12 | 082401 CDLF12 |
|------------------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1,5 mm | 082365 1,5 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1 mm | 082365 1 |
|-------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Lödspets Tillverkarens beteckning PDLF10 | 082401 PDLF10 |
|------------------------------------------|---------------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Tennsug PDD03, av plast, antistatisk | 082355 |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Lödspets Tillverkarens beteckning PDLF07 | 082401 PDLF07 |
|------------------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Lödspets Tillverkarens beteckning CDLF24 | 082401 CDLF24 |
|------------------------------------------|---------------|