

## HEDI

### Kabelvinda, plast, Typ: 40B2



#### Beställningsdata

Ordernummer	081125 40B2
GTIN	
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

##### Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare. Med självstängande lock. För **permanent** utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

PU-pansarkabel Plus.

**Ledningstvårsnitt 2,5 mm.** På kabeln monterat **personskydd PRCD-S**. Märkutlösningström 30 mA, utlösningstid  $\leq 30$  ms.

##### Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Teknisk beskrivning

Typ	40B2
kabellängd	40 m
material kabel	Pansarkabel

nätspänning	250 V
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
kabelkonstruktion	3G2,5
Kabelklass	H07BQ-F
IP-skyddsklass	IP 44
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Material hus	Plast
Antal uttag	3
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma