

HEDI

Kabelvinda av plast för F, B, PL och CZ, Typ: 25B2



Beställningsdata

Ordernummer

081138 25B2

GTIN

Artikelklass

08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Robust kabeltrumma av slagtålig plast med **överhettningsskydd**.

- **400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.**
- **400 V CEE-utgångseluttag 16 A med självstängande lock.**
- **Två 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.**
- **Ledningstvärsnitt 2,5 mm.**

Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

Med 250 V eluttag förländerna **F, B, PL och CZ. Ledningstvärsnitt 2,5 mm.**

PU-pansarkabel Plus.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

Typ	25B2
Antal uttag 400 V/16 A	1
nätspänning	400 V
kabellängd	25 m
Antal uttag 230 V	2
Kabelklass	H07BQ-F
kabelkonstruktion	5G2,5
material kabel	Pansarkabel
märkeffekt utrullad	5500 (16 A) W
IP-skyddsklass	IP 44
Material hus	Plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabeltrumma