

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M30X2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M30X2,5
GTIN	4062406130565
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 28 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	180 mm
Gängstigning	2,5 mm
Gäng-Ø	30 mm
Skaftdiameter D _s	22 mm
Skaftfyrcant □	18 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängtyp	MF
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Kärnhåls-Ø	27,5 mm
Gängdjup	90 mm
Norm	DIN 376
gänga	M30×2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp