



Arbetsbänk med 2 lådor och 3 dörrar, Skivans längd: 2000mm



Beställningsdata

Ordernummer	929550 2000
GTIN	4062406130046
Artikelklass	92W

Beskrivning

Utförande:

- Bordskiva, 40 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
- Underrede av svetsad stålplåt.
- Lådor av stålplåt med lättgående hjul av Delrin.
- Dörrar av stålplåt med plasttråg, 180° öppningsvinkel och självstängande dörrgångjärn.
- Centralt cylinderlås med 2 nycklar.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 180

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 180

Dörrhöjd (vänster) mm: 360

Dörrhöjd (mitt) mm: 540

Dörrhöjd (höger) mm: 360

Specialtillbehör:

Lämplig hylla se nr 929581.

Lackering:

Kropp i RAL 7035 ljusgrå, front i antracit RAL 7016, **pulverlackerad, med galvaniserade hyllor och avläggsskivor.**

OBS!:

Fler möjliga fronter: ljusgrå RAL 7035, signalblå RAL 5005. Inga speciallack kan levereras.

Teknisk beskrivning

arbetskiva (tjocklek)	40 mm
-----------------------	-------

arbetskiva längd	2000 mm
Material arbetskiva	Multiplex-bok
lådornas effektiva djup	520 mm
dörrhöjd (höger)	360 mm
underredets bredd	1775 mm
höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	900 kg
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
vikt	113 kg
underredets djup	630 mm
Seriearbetsbänk	nej – för stort skivöverhäng
Centrallåsning av arbetsbänken	ja
dörrhöjd (vänster)	360 mm
Antal lådor	2
Arbetskiva (djup)	700 mm
lådornas effektiva bredd	490 mm
Materialtjocklek	1,5 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	100 kg
plattans tjocklek	40 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	90 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Höjdutjämning	20 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låshylsa 225-010-9 utan låscylinder

914202