

 Mahr**Digitalt mätur Avläsning 0,0001 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434656 25
GTIN	4059192061661
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket noggrann digital mätklocka med **mycket stor** sifvervisning (**11 mm**) och inbyggd toleransvisning. Extra analog barografdisplay med toleransgränser. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. **Absolutfunktion:** Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras. **Inställbar faktor** med visning på displayen. Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte. Displayen kan vridas 280°.

Dynamiska mätfunktioner (MAX / MIN): För radialkast- och planhetskontroll eller vändpunktssökning.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	0,00001 tum
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Husets tjocklek	35 mm
mätkraft	0,65 – 1,15 N
Antal ingående batterier	1
Höljes-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
IP-skyddsklass	IP 42
omkopplingsbar avläsning	0,0001 mm
mätområde	0 - 25 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,0024 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
sifferhöjd	11 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkKS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm

023010 100

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt
0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm

023000 30

Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2

498940 USB2

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2

498940 R2

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2

498940 D2