

**Garant****Slimad hydraulchuck, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307533 12
GTIN	4045197727657
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.
- Användning av reducerhylsor möjlig.

**Fördel:**

- Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
- Idealiska dämpningsegenskaper
- Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

**Användningsdata:**

Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.

**När mindre kast är nödvändiga.**

För borring, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Reducerhylsor nr 302135 – 302165.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	50 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
L <sub>2</sub>	75 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Ø D <sub>3</sub>	26,6 mm
fäste	HSK-A 63 A = 120
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck