



Laddbar LED-arbetslampa, Typ: MINI-PRO



Beställningsdata

Ordernummer	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Batteridriven LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet. Ny generation av versionen **MINI-MAG**, starkt spotlight och allmänljus, med laddningsindikering fram.

Den effektstarka COB-LED-tekniken för ljusstark, **homogen allmänbelysning med två olika ljusnivåer.**

Steglös dimmer.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

Belysning	LED-modul
Antal ingående batterier	1
batterikapacitet	1,2 Ah

Batterityp	Litiumjon
ljusflöde	20 - 200 lm
Batterispänning	3,7 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
brinntid	2 - 20 h
totallängd	202 mm
IP-skyddsklass	IP 54
total bredd	40 mm
vikt	143 g
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	MINIMAG PRO
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Litiumjonbatteri batterikapacitet 1200 mAh	081431 1200
--	-------------