



## Laddbar LED-arbetslampa, Typ: MAG-PRO



### Beställningsdata

Ordernummer	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

**Batteridriven LED-arbetsbelysning** med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet. Ny generation av versionen **MAG3** med mycket hög ljuskapacitet, mycket stark spotlight och allmänljus, med laddningsindikering fram.

**Den effektstarka COB-LED-tekniken** för ljusstark, **homogen allmänbelysning med två olika ljusnivåer.**

Steglös dimmer.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
batterikapacitet	2,6 Ah
Antal ingående batterier	1

ljusflöde	60 - 600 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterispänning	3,7 V
Belysning	LED-modul
IP-skyddsklass	IP 54
total bredd	70 mm
brinntid	1,5 - 15 h
totallängd	270 mm
vikt	312 g
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	MAG-PRO
Produktslag	Arbetsbelysning