

Garant**Handske, par Cut B, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094405 8
GTIN	4062406131104
Artikelklass	01H

Beskrivning**Utförande:**

Alla beståndsdelar, både bärmaterial och beläggning, är **fria från silikon** (enligt provningar vid Fraunhofer-institutet). Lämpar sig därmed mycket bra för användningsområden inom bilindustri eller lackeringsverkstäder.

Silikonfri skärskyddshandske med mycket god passform och låg vikt. Genom den höga fingerfärdigheten lämpar den sig mycket bra för exakt hantering av små skarpkantade delar. Specialgarn med Spandex av **18 gauge-stickningsteknik** och motståndskraftig polyuretanbeläggning.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	8
Skyddskategori	Kategori II

Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	LABS-fri
Handskegenskap	Silikonfri
EN 388	4X42B
Hållarmaterial	Nylon / Specialgarn / Spandex
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	180 mm
Färg	grå / orange
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Universalhandskar