

**PRYOR****Sifferstämpelsats, 10 delar Normalskrift 0–9, typhöjd: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085405 3
GTIN	5022044000186
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

**Användningsdata:**

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservdel:**

Enstaka sifferstämpel under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämpel under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

**OBS!:**

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

**Teknisk beskrivning**

skafttjocklek	6,35
Djupbegränsning	ja

totallängd	63,5 mm
typhöjd	3 mm
Produktslag	Handslagstämpel

## Tillbehör

Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/3	085411 3/3
Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/9	085411 3/9
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/0	085411 3/0
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/7	085411 3/7
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/6	085411 3/6
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/5	085411 3/5
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/2	085411 3/2
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/1	085411 3/1
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/4	085411 3/4
Lösa sifferstämplarNormalskrift 0–9 Snitthöjd (mm) / tecken 3/8	085411 3/8