



Arbetslampa UV med batteri, Typ: NOVA-UV



Beställningsdata

Ordernummer	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

UV CURING. LED-speciallampor för snabb härdning vid användning av UV-härdande grundmålning, spackel och lackarbeten samt lim. Batteridrivna strålkastare för UV-härdning av stora ytor. Härdningsyta Ø 25 cm. Inkl. laddare, litiumjonbatteri (5,4 Ah), inbyggd powerbank med USB-uttag.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 30
batterikapacitet	5,4 Ah
brinntid	1,5 h
Batterispänning	3,7 V
tillverkarens beteckning	NOVA-UV
Antal ingående batterier	1

Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
totallängd	163 mm
UV-strålningens våglängd	390 - 400 nm
ATEX-zon	ingen
Produktslag	Arbetsbelysning