

ejendals

Handske, par Tegera® 8805 Infinity, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	094561 10
GTIN	7340118319308
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomiskt formad skärskyddshandske med **18 gauge stickningsteknik** för optimal passform och bra fingertoppsknsla. Den högklassiga beläggningen av nitrilskumplast och vattenbaserad polyuretan ger god greppförmåga. Med förstärkt tumveck. För **kontaktvärme upp till 100 °C. Kan användas på pekskärm**. Godkänd för hantering av livsmedel. Därutöver är handsken **silikonfri** och har testats dermatologiskt.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskstorlek	10
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Innehåll	6

Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	DMF-fri
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Nylon, stålfiber, kolfiber
Beläggning	Nitrilskum/vattenbaserad PU
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart / grå / gul
Norm	EN 407
Kontaktvärme upp till	100 °C
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskäringsskyddade handskar