

Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning. 75 kg, 20×20G, lådans fronthöjd: 50mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 930534 50 |
| GTIN | 4062406131166 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgreplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Passar till:

Verktygsskåphurts 24×24G nr 930525.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------|
| Fronthöjd | 50 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 20×20 |
| vikt | 8 kg |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| effektiv höjd | 25 mm |

| | |
|---|--|
| Lådor med individuell låsning | Enhands |
| Effektivt djup i G | 20 |
| Effektiv bredd i G | 20 |
| Användningsområde | Montagevagn |
| effektivt djup | 500 mm |
| invändig bredd | 500 mm |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | ja |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdraglådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20x20G |
| Produktslag | Låda |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Ändhättor till grepplister 20 delar Typ 10 | 951025 10 |
| Sats med textremсор 10 delar Utdraglådans effektiva bredd i G 20 | 951030 20 |
| Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdraglådans effektiva bredd i G 20 | 951020 20 |
| PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdraglådans effektiva bredd i G 20 | 951032 20 |