

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning. 75 kg, 20×20G, lådans fronthöjd: 125mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 930534 125    |
| GTIN         | 4062406131197 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgreplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 24×24G nr 930525.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Bärförmåga låda/utdragshylla  | 75 kg   |
| effektiv höjd                 | 100 mm  |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |
| vikt                          | 10 kg   |
| Fronthöjd                     | 125 mm  |

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lådornas effektiva yta i G                       | 20×20                                                          |
| Effektiv bredd i G                               | 20                                                             |
| Effektivt djup i G                               | 20                                                             |
| Användningsområde                                | Montagevagn                                                    |
| effektivt djup                                   | 500 mm                                                         |
| invändig bredd                                   | 500 mm                                                         |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor    | ja                                                             |
| Materialtjocklek                                 | 1,2 mm                                                         |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                | 100 %                                                          |
| Färgval                                          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20×20G                                                         |
| Produktslag                                      | Låda                                                           |

## Tillbehör

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor<br>Utdragslådans effektiva bredd i G 20 | 951020 20 |
| Ändhättor till grepplister 20 delar Typ 10                                         | 951025 10 |
| Sats med textremсор 10 delar Utdragslådans effektiva<br>bredd i G 20               | 951030 20 |
| PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva<br>bredd i G 20        | 951032 20 |