

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg, 26×20G, lådans fronthöjd: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	930634 50
GTIN	4062406131432
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 75 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 30×24G nr 930625.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Lådor med individuell låsning	Enhands
effektiv höjd	25 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådornas effektiva yta i G	26×20
Fronthöjd	50 mm

vikt	10 kg
Effektivt djup i G	20
Effektiv bredd i G	26
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	650 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x20G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Sats med textremсор10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951030 26
PVC-lock till grepplistset10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951032 26
Ändhättor till grepplister20 delar Typ 10	951025 10
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951020 26