

Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg, 26×20G, lådans fronthöjd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	930636 125
GTIN	4062406131531
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 30×24G nr 930625.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	100 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×20
Lådor med individuell låsning	Enhands
Fronthöjd	125 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
vikt	13 kg
Effektiv bredd i G	26
Effektivt djup i G	20
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	650 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x20G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Sats med textremсор10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951030 26
PVC-lock till grepplistset10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951032 26
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951020 26
Ändhättor till grepplister20 delar Typ 10	951025 10