


## Vario-Element galler höjd 2200 mm, Systemmått: 500/500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	994105 500/500
GTIN	4260214933648
Artikelklass	99T

### Beskrivning

#### Utförande:

Variabelt system med många användningsområden för företag och lager, för snabb egen tillverkning av avspärningar, magasinväggar och rumsdelare. Moduluppbyggnaden för att de enskilda elementen kan kombineras enligt önskemål. Metallnätet med måtten 40×40×3,8 mm som är infäst i den 30 mm tjocka ramprofilen uppfyller högsta tänkbara krav på kvalitet och transparens. Finns även i utförandena stålplåt och akrylglas.

#### leveransinnehåll:

Inklusive fästelement (bara för nr 994130).

#### Lackering:

Kan fås **pulverlackerat** i färgerna **ljusgrå RAL 7035 (standardfärg)**, signalblå RAL 5005, ultramarinblå RAL 5002, briljantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, ljusblå RAL 5012, turkosblå RAL 5018, dammgrå RAL 7037.

### Teknisk beskrivning

Systemmått	500/500 mm
höjd	2200 mm
Produktslag	Gallerskiljevægssystem

