

**HM-spets mätpetslängd 36,5 mm, Mätkulans Ø: 2Rmm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 436317 2R |
| GTIN | 7630041110869 |
| Artikelklass | 45A |

Beskrivning**Utförande:**

Mätpets med rubinkula (hög slitstyrka, inte magnetisk, inte elektriskt ledande).

Passar till:

TESA vippindikatorer, anslutningsgänga **M1,4**.

Passar till:

436225

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|----------|
| Sondlängd L | 36,53 mm |
| Mätkulans Ø | 2 mm |
| anslutningsgänga | M1,4 |
| Produktslag | Mätpets |