


## Stolpe, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	994130 4
GTIN	4260214930258
Artikelklass	99T

### Beskrivning

#### Utförande:

Variabelt system med många användningsområden för företag och lager, för snabb egen tillverkning av avspärningar, magasinväggar och rumsdelare. Moduluppbyggnaden för att de enskilda elementen kan kombineras enligt önskemål. Metallnätet med måtten 40×40×3,8 mm som är infäst i den 30 mm tjocka ramprofilen uppfyller högsta tänkbara krav på kvalitet och transparens. Finns även i utförandena stålplåt och akrylglas.

#### leveransinnehåll:

Inklusive fästelement (bara för nr 994130).

#### Lackering:

Kan fås **pulverlackerat** i färgerna **ljusgrå RAL 7035 (standardfärg)**, signalblå RAL 5005, ultramarinblå RAL 5002, briljantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, ljusblå RAL 5012, turkosblå RAL 5018, dammgrå RAL 7037.

påbyggnadsmått: 150 mm

Utförande: T-stolpe

### Teknisk beskrivning

påbyggnadsmått	150 mm
Typ	4
Utförande	T-stolpe
Produktslag	Skiljevägssystem

