

uvex**Skyddshjälm uvex pheos E-WR, Färg: WHITE**

Beställningsdata

Ordernummer	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Artikelklass	04U

Beskrivning

Utförande:

Lätt skyddshjälm med sportig design med sluten hjälmskål (utan ventilation) för användning inom elektrikerområdet **upp till 1 000 V AC**. Adaptersystemet möjliggör kombination med visir, hjälpkapslar och hjälmlampor. Skyddar mot stänk av flytande metall (MM). Beständig mot kyla ned till -30 °C.

- **Sexpunkts bältesband**
- **30 mm Euro Slot-fäste**
- **Svettrem av polyuretan**
- **Neddraget nackparti**
- **Med vridlås**

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Skyddar mot stänk av flytande metall (MM). Beständig mot kyla ned till -30 °C.

hjälmegenskap: Skydd mot stänk av flytande metall

Material hjälmskal: HDPE

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 52 - 61 cm

vikt: 401 g

Teknisk beskrivning

Pannlampa kan fästas	ja
vikt	401 g
Clips för montering av delar	ja
Färg	WHITE
6-punkts textilupphängning	ja
Tillåten upp till V	1 000 V AC
Köldbeständighet	upp till -30 °C
Breddjustering	Vridlås
Storlek	52 - 61 cm
hjälmegenskap	Elektrisk isolering
hjälmegenskap	Skyddar ned till 30 °C
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
Material hjälmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 50365
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X2	097756 X2
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 1	097753 1
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 3	097753 3
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X5	097756 X5
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 2	097753 2
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X4	097756 X4
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X3	097756 X3
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X1	097756 X1